


Sklop podnožja VTUS-20

Broj artikla: 577304
★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Električno aktiviranje	Pojedinačni priključak
Električni sistem UI/Izl	ne
Mera mreže	22 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67 sa utičnicom prema IEC 60529
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pritisak upravljanja	1,5 ... 10 bar
Pogonski pritisak kod ventilskog bloka sa internim napajanjem upravljačkim vazduhom	1,5 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorija gasa	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tc IIIC T115°C Dc X
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +50°C
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	HNBR NBR TPE-U(PU)
Struktura ventilskog bloka	Fiksna mreža
Maks. broj ventilskih mesta	16
Maks. broj pritisnih zona	9
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan 3/2 zatvoren, monostabilan 3/2 otvoren, monostabilan 5/2 bistabilan 5/2 monostabilan 5/3 stavljen pod pritisak

Svojstvo	Vrednost
	5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Konstruktivna struktura	Klipni klizač Tanjir - sedište
Princip zaptivanja	mekano
Veličina ventila	21 mm
Normalni nazivni protok	600 ... 700 l/min
Odzračna funkcija	se može prigušiti