


# Sistem upravljanja CMCB-D1-C-S0

Broj artikla: 8118457

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Uputstva za korišćenje	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstruktivna struktura	Mounting plate
Performance level (PL)	Category B, Performance Level b
Dimenzije Š x D x V	135 mm x 254 mm x 375 mm
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač
Maks. potrošnja struja	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Maks. Napajanje	6 A
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Stepen zagađenja	2
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	Max. 50% at 40 °C
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Mehanička zaštita	IP20
Uslovi okoline	Interior
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Težina proizvoda	4,2 kg
Električni priključak	Opružna stezaljka Push-in
Materijal - napomena	RoHS komfornost