


# Amortizer

## DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2

Broj artikla: 8119981

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	3
Hod	4 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maks. udarna brzina	1 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	4 mm
Maks. sila na graničnik	80 N
Maks. pritezni moment	1 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,4 J
Maks. primljena energija po satu	4.500 J
Maks. preostala energija	0,004 J
Sila reseta	0,4 N
Težina proizvoda	7,8 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik