

L utični priključak NPQH-L-G12-Q14-P10

Broj artikla: 578293

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 11 mm |
| Tubing insertion depth | 22,5 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | L-shape |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 2 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 20 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 290 psi |
| Napomena za pogonski pritisak | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Mesto izdavanja sertifikata | NSF C0523185 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Cleanroom class | ISO class 4 |
| Food-safe | See declaration of conformity NSF/ANSI 169 |
| Temperatura okoline | 0 ... 150 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 9 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 70,7 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hexagon A/F 20 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 14 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Brass, chemically nickel-plated |
| Material of threaded seal | FPM |
| Guard ring material | PEI |
| Material release ring | Brass, chemically nickel-plated |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Thrust ring material | PEI |