

Linearni pogon DFPC-250- -

Broj dela: 8141420

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije servopogona	250
Raspored otvora na priрубnici	F10 F14
Hod	10 mm...1600 mm
Prečnik klipa	250 mm
Standard priključivanja na armaturu	ISO 5210
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Klip Klipnjača Vezna šipka Kučište cilindra
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	EX dozvola za zaštitu (ATEX)
Radni pritisak	0.06 MPa...0.8 MPa 0.6 bar...8 bar 8.7 psi...116 psi
Nominalni radni pritisak	0.6 MPa 6 bar
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK EX propisima
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (US)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
ATEX kategorija za gas	II 2G
ATEX kategorija za prašinu	II 2D
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex h IIC T4 Gb
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex h IIIC T120°C Db
Ex temperatura u okruženju	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C

Karakteristika	Vrednost
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljajčkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 1 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Energija udara u krajnjim položajima	6 J
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	28698 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	29452 N
Potrošnja vazduha u povratnom vodu na 10 mm hoda	3.348 l
Konstantna potrošnja vazduha na 10 mm hoda	3.436 l
Pokretna masa pri 0 mm hoda	5600.4 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	105.31 g
Težina proizvoda	19630 g...72980 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	19296.54 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	335.51 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na priрубnici prema ISO 5210 sa stojećim klinom
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal zaptivnog grebača klipnjače	TPE-U(PU)
Materijal navrtke	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal statičkih zaptivka	NBR
Materijal navojne sponse	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal komore cilindra	Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane