

Modul rukovanja EHMY-LP-EGC-125-TB-HD- -

Broj artikla: 8004615

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni prečnik	32,47 mm
Radni hod	200 ... 3.000 mm
Potrebna ravnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Zupčasti kaiš, istezanje	0,31 %
Zupčasti kaiš, podela	3 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	40 m/s ²
Maks. brzina	3 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,08 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. Ulazna sila Fx	450 N
Konstanta posmaka	102 mm/U
Materijal - napomena	RoHS komfornost