



Elektrocilindar ESBF-LS-32-400-2.5P

Broj artikla: 8022572

FESTO

With lead screw, electrically actuated spindle that converts the rotary motion of the motor into linear motion of the piston rod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Hod	400 mm
Navoj klipnjače	M10x1,25
Reverzibilni zazor	100 µm
Prečnik vretena	12 mm
Uspjon vretena	2,5 mm/U
Maksimalni ugao uvrtnja klipnjače +/-	0,25 deg
Zasnovano na normi	ISO 15552
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Konstruktivna struktura	Električni cilindar sa kliznim navojnim vretenom
Vreteno-tip	Klizni navoj
Osiguranje od zakretanja / vođenje	klizno vođeno
Maks. ubrzanje	2,5 m/s ²
Maks. brzina	0,125 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,05 mm
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. pogonski moment	1,1 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	115 N
Maks. Ulazna sila Fx	600 N
Pogonski moment u praznom hodu	0,1 Nm
Referentna vrednost korisnog tereta, horizontalno	60 kg
Referentna vrednost korisnog tereta, vertikalno	60 kg
Moment inercije, JH po metru hoda	1,6373 kgcm ²
Moment inercije, JL po kg korisnog tereta	0,0016 kgcm ²
Moment inercije JO	0,0164 kgcm ²
Pokretna masa kod hoda 0 mm	198 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	9 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	667 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	34 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem ili pribor
Interface code, actuator	D32

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	Smooth anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material screws	Galvanised steel
Material spindle nut	Čelik za valjne ležaje
Material spindle	Čelik za valjne ležaje
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy