

Koračni motor EMMB-ST-57-L-SB

Broj dela: 8156146

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa smanjenjem -2% / °C
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa toplote prema EN 60034-1	B
Maks. temperatura namotaja	130 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	IP40 za vratilo motora bez zaptivke vratila
Kod interfejsa Motor Out	57A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka L10
Električni priključak 1, broj polova/žica	14
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Nominalni radni napon DC	48 V

Karakteristika	Vrednost
Broj para polova	50
Momenat zadržavanja motora	1.8 Nm
Vršni obrtni momenat	2.1 Nm
Maks. broj obrtaja	1500 1/min
Maks. mehanički broj obrtaja	8000 1/min
Koračni ugao kod punog ugla	1.8 deg
Dozvoljeno odstupanje koračnog ugla	±5 %
Struja pri trajnom zaustavljanju	5.8 A
Nominalna struja motora	5 A
Vršna struja	8 A
Konstanta motora	0.32 Nm/A
Konstanta napona faze	22.6 mV/min
Otpor kalema, faza	0.26 Ω
Induktivnost namotaja pojedinačne faze (nelinijski)	0.95 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	1.75 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	0.95 mH
Električna vremenska konstanta	3.7 ms
Termička vremenska konstanta	32 min
Termički otpornik	1.5 K/W
Merna prirubnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	0.504 kgcm ²
Težina proizvoda	1580 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	15 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	75 N
Momenat zadržavanja kočnice	1.74 Nm
Radni napon DC kočnice	24 V
Potrošnja struje kočnice	0.38 A
Potrošnja snage kočnice	9 W
Otpor na kalemu kočnice	63.8 Ω
Induktivnost kalema kočnice	107 mH
Vreme odvajanja kočnice	32 ms
Vreme zatvaranja kočnice	97 ms
Kašnjenje reagovanja DC kočnice	11 ms
Maks. broj obrtaja u prahom hodu kočnice	8000 1/min
Maks. rad trenja po ciklusu kočenja	6000 J
Momenat inercije kočnice	0.024 kgcm ²
Ciklusi kočnice sa držanjem	10 miliona praznih aktiviranja (bez trenja!)