


Sklop vodice EAGF-P2-KF-45-150

Broj dela: 8158125

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	45
Hod	150 mm
Reverzni zazor	0 μ m
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Maks. ubrzanje	25 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. sila Fy	320 N
Maksimalna statična sila Fy	415 N
Maksimalna sila Fz	320 N
Maksimalna statična sila Fz	415 N
Maks. momenat Mx	15 Nm
Maks. momenat Mx, statički	19 Nm
Maks. momenat My	10 Nm
Maks. momenat My, statički	12 Nm
Maks. momenat Mz	10 Nm
Maks. momenat Mz statički	12 Nm
Sila pomeranja	2 N
Pokretna masa pri 0 mm hoda	342 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	1037 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	12.3 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	12.3 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	25 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	4.3 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik tvrdo hromirano
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obrada eloksirano