

# Mini zasun DGSS-20-30-E1A

Broj artikla: 8164082

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	30 mm
Veličina	20
Prečnik klipa	20 mm
Prigušivanje	Elastomer cushioning, at both ends, stroke not adjustable
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Prečka Klipnjača Klizač
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Maks. brzina	0,5 m/s
Tačnost ponavljanja	≤ 0,3 mm
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Cleanroom class	ISO class 6
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,05 J
Dužina prigušivanja	1 mm
Maks. sila Fy	1.363 N
Maks. sila Fz	1.363 N
Maks. moment Mx	8,9 Nm
Maks. moment My	4,4 Nm
Maks. moment Mz	4,4 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	158 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
Pokretna masa	199 g
Težina proizvoda	477 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR PU
Material of guide	NBR PA visokolegirani čelik
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući