

Plastično crevo PUN-H-SF-16X3,1-SW

Broj dela: 8167910

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	16 mm
radijus skretanja od značaja za protok	73 mm
Unutrašnji prečnik	9.85 mm
Min. radijus skretanja	30 mm
Napomena o korišćenju	TPE-U Ether bazirano
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: radni pritisak koji zavisi od temperature, videti dijagram, maks. 0,7 MPa na 0 °C – 60 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Protivpožarna provera materijala	UL94 HB
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-35 °C...80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.145 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 16 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 54 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-U(PU)