


Servomotor EMMT-EC-40-M-ES-R1MC

Broj dela: 8171405

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-40 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa deratingom od -1,5% po stepenu Celzija
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa toplote prema EN 60034-1	F
Maks. temperatura namotaja	155 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	Dig. temp. motora po BiSS-C
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP40
Napomena o vrsti zaštite	IP40 za vratilo motora bez zaptivke vratila IP65 za kućište motora uključujući priključnu tehniku IP65 za motorno vratilo sa zaptivkom vratila
Preciznost kružnog kretanja, koaksijalnost, hod bez bacanja prema DIN SPEC 42955	N
Kvalitet balansiranja	G 2,5
Zaustavni momenat	<1,0% vršnog obrtnog momenta
Radni vek ležaja pod nominalnim uslovima	20000 h
Kod interfejsa Motor Out	40P
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M17x0,75
Električni priključak 1, broj polova/žica	12
Stepen zaprljanja	2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji

Karakteristika	Vrednost
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E342973
Nominalni radni napon DC	48 V
Vrsta uključivanja namotaja	Zvezda unutra
Broj para polova	5
Obrtni momenat pri mirovanju	0.45 Nm
Nominalni momenat obrtaja	0.44 Nm
Vršni obrtni momenat	1.32 Nm
Nominalni broj obrtaja	3000 1/min
Maks. broj obrtaja	5770 1/min
Maks. mehanički broj obrtaja	15000 1/min
Ugaono ubrzanje	100000 rad/s ²
Nominalna snaga motora	138 W
Struja pri trajnom zaustavljanju	5.2 A
Nominalna struja motora	5.2 A
Vršna struja	20 A
Konstanta motora	0.085 Nm/A
Konstanta obrtnog momenta pri mirovanju	0.1 Nm/A
Konstanta napona faza-faza	5.8 mVmin
Otpor kalema faza-faza	0.87 Ω
Induktivnost kalema faza-faza	0.89 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	0.34 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	0.45 mH
Električna vremenska konstanta	1.02 ms
Termička vremenska konstanta	21.4 min
Termički otpornik	1.35 K/W
Merna priрубnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	0.07 kgcm ²
Težina proizvoda	700 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	30 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	150 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut multi turn
Davač položaja rotora, oznaka proizvođača	KCD-BC33B-1617-JP4F-GRQ-009
Davač rotora za apsolutni broj obrtaja koji se mogu registrovati	4096
Interfejs davača položaja rotora	BiSS-C
Davač položaja rotora, princip merenja	magnetni
Davač položaja rotora, radni napon DC	5 V
Davač položaja rotora, opseg radnog napona DC	4.5 V...5.5 V
Vrednosti položaja davača položaja rotora (po obrtaju)	131072
Davač položaja rotora, rezolucija	17 bit
Sistemska preciznost merenja ugla davača položaja rotora	-320 arcsec...320 arcsec
MTTF, komponenta dela	190 godina, davač položaja rotora