



Predupravljajući ventil

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

Broj artikla: 8178210

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	22 mm
Normalni nazivni protok	50 l/min
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosedni ventil
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mesto izdavanja sertifikata	DNVGL-TAA000011J
Nazivni prečnik	1,3 mm
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem
Vrsta upravljanja	direktno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Parametri kalema	230 V AC: 50 Hz, pick-up power 6.2 VA, holding power 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 4.9 VA, holding power 2.9 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	160 g
Električni priključak	3-polni Plug pattern type B to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	PA
Material solenoid coil	Bakar