



Filter

MS2-LF-QS6-C-P-M-F1A-B

Broj artikla: 8181092

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	2
Serijska	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	3 ml
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Operating pressure	14,5 ... 145 psi
Normalni nazivni protok	250 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Cleanroom class	ISO class 7
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	42,1 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material spring	visokolegirani čelik
Material filter	PE
Material housing	PA ojačan
Material membrane	NBR
Material bowl	PC