

Priključna baza VABS-K2-12S-20-G18-P

Broj dela: 8186871

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Nominalna širina	2 mm
Veličina ventila	12 mm
Fluidna konekcija	Unutrašnji navoj G1/8
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Smer priključivanja bočno
Maks. broj mesta za ventile	1
Smer strujanja	nije reverzibilno
Radni medij	Tečni mediji Gasovitu mediji
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.33 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja priključka	7 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja	1.8 Nm
Težina proizvoda	31 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PEEK