

Motor kabl NEBM-M23G15-EH-7.5-Q9N-S1LEG21

Broj dela: 8190889

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|-----------------------------|
| Na osnovu standarda | EN 61984 |
| Osnovna oznaka | bez nosača natpisa |
| Težina proizvoda | 1.73 kg |
| Električni priključak 1, funkcija | Strana uređaja u polju |
| Električni priključak 1, konstrukcija | okrugli |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Hibridna utičnica |
| Električni priključak 1, izlaz kablova | ravno |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M23x1 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica | 15 |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile | 12 |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja | Zaustavni osigurač |
| Električni priključak 2, funkcija | Strana upravljanja |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Kabl sa utičnicom |
| Električni priključak 2, izlaz kablova | ravno |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | Pod-D i otvoreni završetak |
| Električni priključak 2, broj polova/žila | 21 |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile | 12 |
| Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja | utaknuto |
| Opseg radnog pritiska DC | 0 V...850 V |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC | 0 V...630 V |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 17.8 A |
| Otpornost na udarni napon | 6 kV |
| Zaštita | da |
| Dužina kabla | 7.5 m |
| Karakteristika voda | pogodno za energetske lance |
| Uslovi provere voda | Uslovi provere na zahtev |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova | 51.2 mm |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova | 96 mm |
| Prečnik kabla | 12.8 mm |

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Tolerancija, prečnik kabla | 0,3 mm |
| Struktura kabla | 4 x 1,5 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²) |
| Nominalni poprečni presek voda | 0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ² 1.5 mm ² |
| Završeci žica | Završetak žice |
| Vrsta zaštite | IP20 IP67 |
| Napomena o vrsti zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okruženja | -40 °C...90 °C |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -25 °C...80 °C |
| Kategorija previsokog napona | III |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen bez halogena |
| Stepen zaprljanja | 3 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla | TPE-U(PUR) |
| Boja plašta kabla | sivo |
| Materijal izolacionog omotača | PP |