

Utična spojnica NPHS-D6-M-G14

Broj dela: 8059275

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8.2 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...20 bar
Normalni nominalni protok	1833 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	7 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	173 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen