


# Sklop kuglastog ventila VAPB-A-3/4-F-40-F03-PA10

Broj dela: 8191920

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                                 | Vrednost                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                                                                         | 2-smerni kuglasti ventil<br>Zakretni pogon                                                                                                                   |
| Vrsta aktiviranja                                                              | pneumatski                                                                                                                                                   |
| Princip zaptivanja                                                             | meko                                                                                                                                                         |
| Ugradni položaj                                                                | Proizvoljan                                                                                                                                                  |
| Vrsta pričvršćenja                                                             | Montaža voda                                                                                                                                                 |
| Priključak armature                                                            | Rp3/4                                                                                                                                                        |
| Prikaz uklopnog položaja                                                       | Smer proreza = smer protoka                                                                                                                                  |
| Raspored otvora na priрубnici                                                  | F03                                                                                                                                                          |
| Nominalna širina DN                                                            | 20                                                                                                                                                           |
| Funkcija ventila                                                               | 2/2                                                                                                                                                          |
| Smer strujanja                                                                 | reverzibilno                                                                                                                                                 |
| Radni pritisak                                                                 | 0.55 MPa...0.8 MPa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi                                                                                                 |
| Nominalni pritisak armature PN                                                 | 40                                                                                                                                                           |
| Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN | 6 Nm                                                                                                                                                         |
| Na osnovu standarda                                                            | EN 10226-1                                                                                                                                                   |
| Medij                                                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Inertni gasovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tečnosti<br>ostali mediji za protok na zahtev |
| Radni medij                                                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                                                                               |
| Temperatura medija                                                             | -10 °C...200 °C                                                                                                                                              |
| Protok Kv                                                                      | 41 m³/h                                                                                                                                                      |
| Napomena o materijalu                                                          | RoHS-usaglašen                                                                                                                                               |
| LABS usklađenost                                                               | VDMA24364-Zona III                                                                                                                                           |
| Materijal kućišta                                                              | Mesing, niklovani                                                                                                                                            |

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Broj materijala kućišta                   | 2.0402<br>CW617N             |
| Materijal utičnice                        | PTFE                         |
| Radni materijal zaptivki                  | HNBR<br>PTFE                 |
| Materijal kuglice                         | Mesing<br>tvrdo hromirano    |
| Broj materijala kuglice                   | 2.0402<br>CW617N             |
| Materijal vratila                         | Mesing                       |
| Broj materijala vratila                   | 2.0401<br>CW614N             |
| Težina proizvoda                          | 1670 g                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |