

# Električni cilindar EPRF-BS-36- -

Broj dela: 8211882

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	36
Hod	25 mm...250 mm
Rezerva u hodu	0 mm
Navoj klipnjače	M8 M6
Reverzni zazor	100 µm
Prečnik klatna	8 mm
Korak vretena	8 mm/o
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	0.7 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj Unutrašnji navoj
Vrsta motora	Servo motor
Prepoznavanje položaja	bez
Dizajn	Električni cilindar sa kugličnim navojem
Tip vretena	Kuglični vijak
Zaštita od obrtanja/vodica	klizno vođen
Maks. broj obrtaja pogona	4750 1/min
Maks. ubrzanje	15 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	600 m/s
Maks. brzina referentnog kretanja	0.01 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,02 mm
Trajanje uključivanja	100%
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 1 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP69K

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	8 mJ
Maks. pogonski momenat	0.6 Nm
Maks. momenat Mx	0 Nm
Maks. momenat My	4.9 Nm
Maks. momenat Mz	4.9 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	75 N
Maks. sila pomaka Fx	380 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.118 Nm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vodoravno	24 kg
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vertikalno	12 kg
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.0259 kgcm <sup>2</sup>
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.0163 kgcm <sup>2</sup>
Momenat inercije JO	0.0038 kgcm <sup>2</sup>
Referentni vek trajanja	2500 km
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Pokretna masa pri 0 mm hoda	151 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	7 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	815 g...1166 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	24.7 g
Vrsta pričvršćenja	sa otvorom i zadnjim nosačem za montažu sa prolaznim otvorom sa uglom zadržavanja sa unutrašnjim navojem i zadnjim nosačem za montažu sa unutrašnjim navojem sa pričvršćenjem preko zakretnog rukavca na krajnjem poklopcu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	visokolegirani čelik, nerđajući visokolegirani čelik, nerđajući
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal dinamičkih zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vretenaste navrtke	Čelik
Materijal vretena	Čelik valjkastog ležaja
Materijal komore cilindra	visokolegirani čelik, nerđajući