

Električni cilindar EPRF-BS-86- -

Broj dela: 8211899

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	86
Hod	50 mm...1000 mm
Rezerva u hodu	0 mm
Navoj klipnjače	M20x1,5 M12
Reverzni zazor	100 µm
Prečnik klatna	32 mm
Korak vretena	5 mm/o...32 mm/o
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	0.5 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj Unutrašnji navoj
Vrsta motora	Servo motor
Prepoznavanje položaja	bez
Dizajn	Električni cilindar sa kugličnim navojem
Tip vretena	Kuglični vijak
Zaštita od obrtanja/vodica	klizno vođen
Maks. broj obrtaja pogona	1800 1/min...2000 1/min
Maks. ubrzanje	5 m/s ² ...15 m/s ²
Maks. brzina	150 m/s...1000 m/s
Maks. brzina referentnog kretanja	0.01 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,02 mm
Trajanje uključivanja	100%
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 1 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP69K

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	250 mJ
Maks. pogonski momenat	11.86 Nm...32.82 Nm
Maks. momenat Mx	0 Nm
Maks. momenat My	79.2 Nm
Maks. momenat Mz	79.2 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	900 N
Maks. sila pomaka Fx	6000 N...12500 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.797 Nm...1.484 Nm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vodoravno	1000 kg
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vertikalno	500 kg
Maseni moment inercije JH po metru hoda	6.261 kgcm ² ...6.7192 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.0063 kgcm ² ...0.2594 kgcm ²
Momenat inercije JO	1.3936 kgcm ² ...1.4369 kgcm ²
Referentni vek trajanja	5000 km
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Pokretna masa pri 0 mm hoda	2408 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	23.6 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	6280 g...8816 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	104.3 g
Vrsta pričvršćenja	sa otvorom i zadnjim nosačem za montažu sa prolaznim otvorom sa uglom zadržavanja sa unutrašnjim navojem i zadnjim nosačem za montažu sa unutrašnjim navojem sa pričvršćenjem preko zakretnog rukavca na krajnjem poklopcu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	visokolegirani čelik, nerđajući visokolegirani čelik, nerđajući
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal dinamičkih zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vretenaste navrtke	Čelik
Materijal vretena	Čelik valjkastog ležaja
Materijal komore cilindra	visokolegirani čelik, nerđajući