

# Ručni polužni ventil VHEF-H-B53E-G14

Broj artikla: 8080947

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost   |
|--|--|
| Funkcija ventila                       | 5/3 odzračen   |
| Način aktiviranja                      | ručno  |
| Širina                                 | 20 mm  |
| Normalni nazivni protok                | 750 l/min  |
| Operating pressure MPa                 | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski pritisak                      | -0,95 ... 10 bar   |
| Konstruktivna struktura                | Klipni klizač  |
| Nazivni prečnik                        | 7 mm   |
| Odzračna funkcija                      | se može prigušiti  |
| Uputstva za korišćenje                 | Samo ručno aktiviranje                                       |
| Princip zaptivanja                     | mekano   |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno  |
| Ručno pomoćno aktiviranje              | sa blokiranjem   |
| Vrsta upravljanja                      | direktno   |
| Smer protoka                           | reverzibilno   |
| Overlap                                | Positive overlap   |
| Maks. frekvencija prekidača            | 0,5 Hz   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]             |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)         |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 1 - Low corrosion stress                                     |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C  |
| Moment aktiviranja                     | 0,7 Nm   |
| Unlocking torque                       | 0,6 Nm   |
| Max. Sila na pogonu                    | 200 N  |
| Max. Poprečna sila na pogonu           | 200 N  |
| Težina proizvoda                       | 298 g  |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja prednje ploče<br>sa prolaznim otvorom<br>po izboru: |
| Pneumatski priključak 1                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 2                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 3                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 4                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 5                | G1/4   |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost  |
| Material cover                         | PA ojačan  |
| Material seals                         | NBR  |
| Material housing                       | Anodised wrought aluminium alloy                             |
| Material lever                         | PA ojačan  |