

# Utični konektor NPQR-D-Q12-Q10

Broj artikla: 8085707

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni prečnik                                     | 9 mm   |
| Tubing insertion depth                              | 19,6 ... 22,4 mm   |
| Note on the tubing insertion depth                  | Diameter 10 - depth 19.6 mm<br>Diameter 12 - depth 22.4 mm                       |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno  |
| Oblik   | Ravni oblik  |
| Veličina kontejnera                                 | 1  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1,6 MPa   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 232 psi  |
| Napomena za pogonski pritisak                       | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C  |
| Mesto izdavanja sertifikata                         | NSF C0556009   |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 4 - Very high corrosion stress   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                      | F1a  |
| Cleanroom class                                     | ISO class 4  |
| Food-safe   | See declaration of conformity<br>NSF/ANSI 169                                    |
| Temperatura okoline                                 | -20 ... 150 °C   |
| Težina proizvoda                                    | 39,6 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 12 mm  |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost   |
| Material housing                                    | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Guard ring material                                 | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Material release ring                               | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Material of tubing seal                             | FPM  |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Thrust ring material                                | PPSU   |