

Kompaktni cilindar ADN-S-12-25-A-P

Broj dela: 8091426

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 25 mm |
| Prečnik klipa | 12 mm |
| Prigušenje | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Kraj klipnjače | Spoljašnji navoj |
| Dizajn | Klip Klipnjača |
| Varijante | Klipnjača na jednom kraju |
| Radni pritisak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Klasa za čiste sobe | Klasa 6 prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0.06 J |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače | 51 N |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 68 N |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda | 3.5 g |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda | 2 g |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm | 26 g |
| Dodatak težini na 10 mm hoda | 15 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem sa priborom |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal poklopca | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal dinamičkih zaptivki | NBR |

| Karakteristika | Vrednost |
|-----------------------|--|
| Materijal kučišta | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik, nerđajući |