



On-off ventil MS6-EE-1/2-V24-B

Broj artikla: 8091578

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serijski broj	MS
Veličina	6
Mera mreže	62 mm
Konstruktivna struktura	Poppet valve, electrically actuated
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem Dodirno
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,7 MPa
Pogonski pritisak	3 ... 7 bar
Normalni nazivni protok	5.000 l/min
Parametri kalema	24VDC:2,3
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Vreme uključanja	29 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroom class	ISO class 7
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	sa zidnim/površinskim držačem
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Težina proizvoda	517 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 prema EN 175301-803
Signal status display	sa priborom
Material seals	HNBR NBR
Material housing	PA ojačan