

Okrugli cilindar DPRA-N-...-1 3/4"- -

Broj artikla: 8109553

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Hod | 0,0625 ... 12 " |
| Prečnik klipa | 1 3/4" |
| Navoj klipnjače | 1/2-20 UNF-2A |
| Prigušivanje | No cushioning P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Cev cilindra |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | Produženi spoljašnji navoj klipnjače Produžena klipnjača priključak kompresovanog vazduha aksijalno priključak kompresovanog vazduha poprečno Sa osiguranjem od zakretanja Prolazna klipnjača Temperaturno područje 0 - 150 °C Temperaturno područje -40 - 80 °C jednostrana klipnjača Scraper made of NBR Bearing cap with mounting thread Bearing cap for direct mounting Bearing cap with trunnion flange End cap with trunnion flange End cap with trunnion flange, rotated 90° End cap with swivelling rod eye and bearing sleeve |
| Pogonski pritisak | 10 ... 150 Psi |
| Način funkcionisanja | dvosmerno jednosmerni pritsno vučno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura okoline | -40 ... 300 °F |
| Težina proizvoda | 0,85 ... 3,03 Pound |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Pneumatski priključak | 1/4 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | FPM NBR |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material cylinder barrel | visokolegirani čelik, nerđajući |