


# Amortizer DYSS-G8-5-5-Y1F-F1A

Broj dela: 8119983

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	5
Hod	5 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Varijante	Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Izuzetak čini nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske ploče, vodovi, električni kontaktori i namotaji.
Maks. brzina udara	1 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujući
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	5 mm
Maks. pričvrсна sila	200 N
Maks. obrtni momenat pritezanja	2 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	1.4 J
Maks. potrošnja energije po satu	8000 J
Maks. preostala energija	0.01 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	0.9 N
Min. sila umetanja	10 N
Težina proizvoda	16 g
Opseg mase	2.5 kg
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik