

# Amortizer DYEF-G8-M10-Y1-F1A

Broj artikla: 8131074

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M10
Hod	1 mm
Prigušivanje	P cushioning without metal fixed stop
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maks. udarna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	1 mm
Maks. pritezni moment	3 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,25 J
Težina proizvoda	41 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik