



Amortizer DYSS-G8-8-8-Y1F-F1A

Broj artikla: 8132349

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8
Hod	8 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maks. udarna brzina	1,5 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. sila na graničnik	500 N
Maks. pritezni moment	5 Nm
Maks. primljena energija po hodu	3 J
Maks. primljena energija po satu	18.000 J
Maks. preostala energija	0,02 J
Sila reseta	2,5 N
Težina proizvoda	57 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik