


limit switch box

SRBC-CA4-YR90-N-1-P-C2

Broj artikla: 8137097

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Dozvola | RCM Mark c CSA us (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| KC mark | KC-EMV |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 |
| Metod merenja | induktivno |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Digitalni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Radni kontakt |
| Maks. frekvencija prekidača | 1.000 Hz |
| Maks. izlazna struja DC | 100 mA |
| Pad napona | ≤ 3 V |
| Preostala struja | 0 ... 0,5 mA |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Struja praznog hoda | ≤ 15 mA |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | Vijčana stezaljka |
| Electrical connection 1, connection type | Terminal strip |
| Electrical connection 1, cable outlet | Ravno |
| Electrical connection 1, connection technology | Opružna stezaljka |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 10 |
| Nazivni presek provodnika koji se može priključiti | 0,25 ... 2,5 mm ² |
| Navojni spoj kabla | M20x1,5 |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 5 ... 13 mm |
| Dimenzije Š x D x V | 127 mm x 98 mm x 122 mm |
| Connection for positioner and position sensor conforms to standard | VDI/VDE 3845 size AA 1 VDI/VDE 3845 size AA 2 VDI/VDE 3845 size AA 3 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 800 g |
| Boja kućišta | sivo |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material seals | NBR |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material screws | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material mounting bracket | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material snap ring | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material disc | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material cover cap | PC |
| Indikacija položaja | Yellow/red |
| Područje podešavanja, snimanje ugla | 0 ... 90 deg |

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-------------------------|
| Temperatura ležaja | -20 ... 50 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 NEMA 4/4X |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Stepen zagađenja | 3 |