

Servo motor EMMT-AS-150-MR-HS-R2M

Broj dela: 8148295

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa deratingom od -1,5% po stepenu Celzija
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa topote prema EN 60034-1	F
Maks. temperatura namotaja	155 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	Digitalni prenos temperature motora preko EnDat 2.2
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP21
Napomena o vrsti zaštite	IP21 za vratilo motora bez zaptivke vratila IP65 za motorno vratilo sa zaptivkom vratila IP67 za kućište motora uključujući priklučnu tehniku
Preciznost kružnog kretanja, koaksijalnost, hod bez bacanja prema DIN SPEC 42955	N
Kvalitet balansiranja	G 2,5
Zaustavni momenat	<1,0% vršnog obrtnog momenta
Radni vek ležaja pod nominalnim uslovima	20000 h
Kod interfejsa Motor Out	150A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M23x1
Električni priključak 1, broj polova/žica	15
Stepen zaprljanja	2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS uskladenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	u skladu sa EN 60068-2-6

Karakteristika	Vrednost
Otpornost na udare	prema EN 60068-2-29 15 g/11 ms u skladu sa EN 60068-2-27
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E342973
Nominalni radni napon DC	680 V
Vrsta uključivanja namotaja	Zvezda unutra
Broj para polova	5
Obrtni momenat pri mirovanju	33 Nm
Nominalni momenat obrtaja	27.1 Nm
Vršni obrtni momenat	64 Nm
Nominalni broj obrtaja	1500 rpm
Maks. broj obrtaja	2368 rpm
Maks. mehanički broj obrtaja	10000 rpm
Nominalna snaga motora	4257 W
Struja pri trajnom zaustavljanju	11.4 A
Nominalna struja motora	9.5 A
Vršna struja	24 A
Konstanta motora	2.85 Nm/A
Konstanta obrtnog momenta pri mirovanju	3.3 Nm/A
Konstanta napona faza-faza	199.4 mV/min
Otpor kalema faza-faza	0.935 Ohm
Induktivnost kalema faza-faza	14.6 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	7.2 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	7.3 mH
Električna vremenska konstanta	15.4 ms
Termička vremenska konstanta	45 min
Termički otpornik	0.45 K/W
Merna prirubnica	450 x 450 x 30 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	38.7 kgcm ²
Težina proizvoda	18700 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	294 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	1470 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut multi turn
Davač položaja rotora, oznaka proizvodača	EQI 1331
Davač rotora za apsolutni broj obrtaja koji se mogu registrovati	4096
Interfejs davača položaja rotora	EnDat 22
Davač položaja rotora, princip merenja	induktivno
Davač položaja rotora, radni napon DC	5 V
Davač položaja rotora, opseg radnog napona DC	3.6 V...14 V
Vrednosti položaja davača položaja rotora (po obrtaju)	524288
Davač položaja rotora, rezolucija	19 bit
Sistemska preciznost merenja ugla davača položaja rotora	-65 arcsec...65 arcsec
MTTF, komponenta dela	190 godina, davač položaja rotora
Energetska efikasnost	ENEFF (CN) / Class 1