


# Beskontaktni prekidač SDBT-MSB-1L-ZU-K-2-LE

Broj artikla: 8150173

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	za T slot
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Posebne karakteristike	postojano na ulje
Materijal - napomena	RoHS komformnost Bez halogena Free of copper
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	beskontaktno 2-žilno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključivanja	≤ 2,5 ms
Vreme isključivanja	≤ 2,5 ms
Maks. frekvencija prekidača	480 Hz
Maks. izlazna struja	50 mA
Maks. uklopna snaga DC	1,4 W
Pad napona	≤ 2,65 V
Otpornost na kratak spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Pogonski napon dimenzionisanja DC	24 V
Područje pogonskog napona DC	10 ... 28 V
Zaštita od zamene polova	ne
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Dužina kabla	2 m
Svojstvo kabla	Standard Suitable for energy chains
Material cable sheath	PUR
Material insulation	PP
Krajevi žica	Cut off bluntly
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen se može uložiti odozgo u slot
Maks. pritezni moment	0,3 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	24 g
Material housing	PC
Material of union nut	visokolegirani čelik, nerđajući

Svojstvo	Vrednost
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-10 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Cleanroom class	ISO class 4