


Koračni motor EMMT-ST-87-L-R

Broj dela: 8156197

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa smanjenjem -2% / °C
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa toplote prema EN 60034-1	B
Maks. temperatura namotaja	130 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP40
Napomena o vrsti zaštite	IP40 za vratilo motora bez zaptivke vratila IP65 za kućište motora uključujući priključnu tehniku
Kod interfejsa Motor Out	87 A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M17x0,75
Električni priključak 1, broj polova/žica	12
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E342973
Nominalni radni napon DC	48 V
Broj para polova	50
Momenat zadržavanja motora	9.4 Nm
Vršni obrtni momenat	9.4 Nm
Maks. broj obrtaja	430 1/min
Maks. mehanički broj obrtaja	7000 1/min
Koračni ugao kod punog ugla	1.8 deg
Dozvoljeno odstupanje koračnog ugla	±5 %
Struja pri trajnom zaustavljanju	10 A
Nominalna struja motora	8.4 A
Vršna struja	10 A
Konstanta motora	1.06 Nm/A
Konstanta napona faze	78.9 mVmin
Otpor kalema, faza	0.3 Ω
Induktivnost namotaja pojedinačne faze (nelinijski)	2.7 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	4.1 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	2.7 mH
Električna vremenska konstanta	9 ms
Termička vremenska konstanta	37 min
Termički otpornik	0.75 K/W
Merna prirubnica	250 x 250 x 15 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	3 kgcm ²
Težina proizvoda	4660 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	60 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	220 N