


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L95-190B-G2

Broj dela: 8157282

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	85 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	145 Nm
Težina proizvoda	4899 g
Kod interfejsa aktuatora	L95
Kod interfejsa motora ln	190A 190B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen