



พรีอักษิมิตส์วิตช์ SIEN-M30B-PS-S-L

หมายเลขชิ้นส่วน: 150435

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โตมาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	10 mm
ระยะการไขงานที่มันใจ	8.1 mm
ปัจจัยลด	อะลูมิเนียม = 0.45 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 0.8 ทองแดง = 0.4 ทองเหลือง = 0.55 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.5 mm
สวิตซ์เอาท์พุท	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองคประกอบ	ปกติ เปิด
ฮิสเทรีซิส	1.1 mm
ความถี่การสลับสูงสุด	1200 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	200 mA
แรงดันตก	2 V
ความต้านทานไฟฟ้ลัดวงจร	การตอกบ้ตร
ช่วงแรงดันไฟฟ้ที่ไขงาน DC	10 V...30 V
ระลอกคล้ัน	+/- 20 %
ไม่ได้ไขงานในปัจจุบัน	10 mA
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมตอไฟฟ้ทั้งหมด
การเชื่อมตอไฟฟ้	3 พิน M12x1 ปลั๊ก
ขนาด	M30x1.5
ประเภทของร้ด	พรอมน็อดล็อด
แรงบ้ดในการการขัน	40 Nm
ประเภทการต๊ตตั้ง	ล้าง
น้้าหนักผลิถัณฑ์	100 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง PA PBTP ชุบโครเมียม
การแสดงผลสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...70 °C
ระดับการป้องกัน	IP67
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับมลพิษ	3
การเลือกขอมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	ด้วยระยะสวิตซ์มาตรฐาน
ทางออก ไฟฟ้า	PNP
การออกแบบของวิชั่นเซ็นเซอร์	คาเริ่มต้น