

# Modul rukovanja EHMZ-ELCC-60-TB-KF-

Broj artikla: 8179239

FESTO



Prikaz primera

## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni prečnik	30,558 mm
Radni hod	200 ... 800 mm
Potrebna ravnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Zupčasti kaiš, istezanje	0,17 %
Zupčasti kaiš, podela	3 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	5 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,05 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. Ulazna sila Fx	300 N
Konstanta posmaka	96 mm/U
Materijal - napomena	RoHS komfornost