

Ploča za povezivanje VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH

Broj artikla: 8188447
Novo

FESTO

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maksimalni broj elektromagnetnih kabela	24
Dimenzije Š x D x V	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Napomena za pogonski napon	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Dozvola	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, zidna montaža	6 Nm
Težina proizvoda	131,1 g
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Cable outlet	Ravno
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatski priključak 5	für Cartridge 15 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	PA ojačan
Material cover	PA ojačan
Material seals	NBR
Material sleeve	visokolegirani čelik, nerđajući
Material clip	visokolegirani čelik, nerđajući
Material nut	visokolegirani čelik, nerđajući