

Podnožna ploča baterije ventila VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

Broj dela: 8188449

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maksimalni broj kalemova ventila	32
Dimenzija Š x D x V	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Napomena o radnom naponu	SELV/PELV jedinice za napajanje potrebne Obratit pažnju na pad napona
Dozvola	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	6 Nm
Težina proizvoda	131.1 g
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Opružna potezna stezaljka
Izlaz kabla	ravno
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	za uložak 15 mm
Pneumatski priključak: 5	za uložak 15 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PA-ojačan
Materijal poklopca	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal rukavca	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal stege	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal navrtke	visokolegirani čelik, nerđajući