


Amortizer DYSD-Q13-8-8-Y1F-Y9

Broj dela: 8199041

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	0.5 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Pogodan za proizvodnju baterija u skladu sa Festo internom definicijom u stepenu ozbiljnosti F1A sa ograničenjima upotrebe Cu / Zn / Ni
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. pričvrсна sila	420 N
Maks. obrtni momenat pritezanja	5 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	4.8 J
Maks. potrošnja energije po satu	11520 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	9 N
Min. sila umetanja	30 N
Težina proizvoda	41.5 g
Opseg mase	38.4 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	visokolegirani čelik