

ตัวนับลวงหน้า PZV-E-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 15608

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ตัวนับแบบกลไกพร้อมตัวขับเคลื่อน |
| รีเซ็ตประเภท | ปุ่มแมนนวลหรือสัญญาณลม |
| แสดง | 5 หลัก |
| ไดรฟ์แรงดันเสีย | 0.2 ± 0.1 บาร์ |
| แรงดันตก, ค่าเริ่มต้น | 0.15 ± 0.1 บาร์ |
| ไดรฟ์แรงดันตอบสนอง | 0.6 ± 0.2 บาร์ |
| แรงดันใช้งาน | 2 bar...8 bar |
| แรงดันรีเซ็ตขั้นต่ำ | 2 bar |
| ไดรฟ์ระยะเวลาพัลส์ขั้นต่ำ | 10 ms |
| รีเซ็ตระยะเวลาพัลส์ขั้นต่ำ | 180 ms |
| ไดรฟ์ระยะเวลาหยุดชั่วคราวขั้นต่ำ | 15 ms |
| รีเซ็ตระยะเวลาหยุดชั่วคราวขั้นต่ำ | 50 ms |
| ป้องกันการระเบิด | โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทาน้ำมันได้ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 150 g |
| ประเภทของรัด | การติดตั้งแผงด้านหน้า |
| พอร์ทลม | M5 |