



กระบอกแบน EZH-1,5/6,5-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 13009

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm
Øลูกสูบ	3mm เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า
การทำให้หมดอายุ	ไม่มีกั้นกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ กานลูกสูบสี่เหลี่ยม
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	กานลูกสูบสี่เหลี่ยม
แรงดันใช้งาน	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงหนา	3.8 N
ขั้นต่ำตามทฤษฎี แรงย้อนกลับของสปริง	1 N
แรงกลับสปริงสูงสุดตามทฤษฎี	1.7 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4 g
ประเภทของรีด	มีรูไขว้
พอร์ตลม	เสียบ PK-3
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม
ซิลิโคน	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
กานลูกสูบวัสดุ	เสริมความแข็งแรงด้วย PA