


# Semi-rotary drive DSM-T-8-90-P-FW

หมายเลขชิ้นส่วน: 1564334

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	8
มุมลดทอน	0.5 deg
มุมหมุน	0 deg...90 deg
การทำให้หมดอายุ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ปีกหมุน
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
แรงดันใช้งาน	4 bar...8 bar
ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	3 Hz
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	0.7 Nm
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย	0.0013 kgm <sup>2</sup>
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	117 g
ประเภทของวัสดุ	ด้วยเกสียวไน
พอร์ตลม	M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
เพลาชับวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ซิลวัสดุ	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม อินโดซ์