



# พรีอักษิมิตส์วิตช์ SIEN-M30B-PO-K-L

หมายเลขชิ้นส่วน: 150438

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โตมาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	10 mm
ระยะการไขงานที่มันใจ	8.1 mm
ปัจจัยลด	อะลูมิเนียม = 0.45 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 0.8 ทองแดง = 0.4 ทองเหลือง = 0.55 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.5 mm
สวิตช์เอาท์พุท	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองคประกอบ	ที่เปิด
ฮิสเทรีซิส	1.1 mm
ความถี่การสลับสูงสุด	1200 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	200 mA
แรงดันตก	2 V
ความต้านทานไฟฟ้ลัดวงจร	การตอกลับ
ช่วงแรงดันไฟฟ้ที่ไขงาน DC	10 V...30 V
ระลอกคลื่น	+/- 20 %
ไม่ได้ไขงานในปัจจุบัน	10 mA
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมตอไฟฟ้ทั้งหมด
การเชื่อมตอไฟฟ้	3-core สายเคเบิล
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
ขนาด	M30x1.5
ประเภทของร้ด	พร้อมน็อดล็อด
แรงบิดในการการขัน	40 Nm
ประเภทการติดตั้ง	ล่าง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	155 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง PBTP ซุบโครเมียม
การแสดงผลสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...70 °C
ระดับการป้องกัน	IP67
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับมลพิษ	3
การเลือกข้อมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	ด้วยระยะสวิตช์ซึ่งมาตรฐาน
ทางออกไฟฟ้า	PNP
การออกแบบของวิชัณเซ็นเซอร์	ค่าเริ่มต้น