


ตัวกรองสุญญากาศ VAF-PK-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 160239

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	4.6 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
กรองความวิจิตร	50 µm
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	ใช้งานในระบบสุญญากาศแบบเปิดเท่านั้น
การไหล @ สุญญากาศ = -0.075 MPa (-0.75 บาร์, -10.875 psi)	210 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตรัด	10 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
พอร์ทลม	PK-6 พร้อมน็อตยูเนียน
วัสดุ น็อตยูเนียน	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตัวกรองวัสดุ	เนื้อเยื่อ PA
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ความสามารถในการติดออกของพัลส์	8 bar