

ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท WA-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 152810

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
แมนนวลทดสอบ	คล้ำ
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	อัตโนมัติอย่างเต็มที่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ภายนอก/ระบบแม่คานิค/ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ระดับ
ฟังก์ชันวาลว	2/2 เปิด monostable
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...14 bar
สื่อปฏิบัติการ	น้ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	92 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	PK-4
พอร์ทลม	M9
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด