

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันไฟเกินสูงสุด	5 bar
เวลาการระบายอากาศที่แรงดันใช้งานปกติพร้อมพัลส์ดีดออก	1.9 s
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	21.6 V...26.4 V
รอบการทำงาน	100%
สวิตช์เอาท์พุท	PNP
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	90 g
ช่วงการวัดแรงดัน	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน M8x1 ปลั๊ก
ประเภทของรีด	ทางเลือก: มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน
ขอตอลม 1	M5
ขอตอลม 3	อุปกรณ์ลดเสียงลมในตัว
การเชื่อมต่อสัญญาณภาค	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุของหัวจับ	ทองเหลืองชุบนิเกิล
ตัวกรองวัสดุ	PA คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วัสดุเก็บเสียง	PE POM
วัสดุลูกสูบ	POM
วัสดุหัวฉีด	ทองเหลืองชุบนิเกิล