

ตัวกรองละเอียด LFMB-3/8-D-MIDI-A-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173715

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีรีส์	D
ขนาด	Midi
กรองความบริสุทธิ์	1 µm
ทอระบายน้ำคอนเดนเสท	อัตโนมัติอย่างเต็มที่
แรงดันใช้งาน	2 bar...12 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:7:3] ก๊าซเฉื่อย
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ	1420 l/min
Min. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ	500 l/min
ประสิทธิภาพการกรอง	99.99 %
ป้องกันถวย	กรงป้องกันโลหะ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	1.5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ปริมาณน้ำมันตกค้าง	0.5 mg/m ³
ประเภทของรั่ว	ทางเลือก: การติดตั้งสาย มีวงเล็บ
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ขอตอลม 1	3/8 NPT
ขอตอลม 2	3/8 NPT
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
ตัวกรองวัสดุ	เส้นใยโพรพิลีน
เปลือกวัสดุ	PC
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS