


# หน้าแปลนหมุน SNCB-80

หมายเลขชิ้นส่วน: 174394

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	80
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 15552
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ขอยกเว้น ไทเทเนียม แร่สังกะสี สังกะสีเคลือบ สังกะสีไฟฟ้า และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...90 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	636 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุโบลท์	เหล็กกล้า AISI 316
วัสดุเบรค	พลาสติก
วัสดุแผ่น	เหล็กกล้า AISI 316
วัสดุสกรู	เหล็กกล้า AISI 316
ผิววัสดุ	เหล็กสปริง ฟิล์ม AISI 316