

วาล์วเทอร์มินอล CPV14-VI

หมายเลขชิ้นส่วน: 18210

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระบบควบคุมไฟฟ้า	AS อินเทอร์เฟซ ระบบติดตั้ง CPI พอร์ตเดียว fieldbus หลายขั้ว
ระบบไฟฟ้า I/O	ไอซี
แบบเกาะ	10
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...40 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	0 - 0.8 MPa with external pilot air 0 - 8 บาร์พร้อมลมควบคุมภายนอก
ไฟลัดความดัน	0.3 MPa...8 MPa 3 bar...80 bar
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ UK EX ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เรอ - ได้รับการยอมรับ (OL)
ป้องกันการระเบิด	ชั้น 1 ดิวซ์ัน 2 (สหรัฐอเมริกา) โซน 2 (ATEX) โซน 2 (UKEX)
หมวด ATEX สำหรับก๊าซ	ครั้งที่สอง 3G

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	EPL Gc (สหราชอาณาจักร) NEC 500 คลาส I ดิวชัน 2
ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)	อดีต ec IIC T4 Gc X
อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด	-5°C ≤ ต่ำ ≤ +50°C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การออกแบบวาลวเทอร์มินอล	ตารางคงที่
จำนวนตำแหน่งวาลวสูงสุด	8
แม็กซ์ จำนวนฟังก์ชันวาลว	16
จำนวนสูงสุดของโซนแรงดัน	2
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ฟังก์ชันวาลว	2x2/2 ปิด monostable 2x2/2 เปิด/ปิด monostable 2x3/2 ปิด monostable 2x3/2 เปิด โมโนสเตเบิล 2x3/2 เปิด/ปิด monostable 5/2 bistable 5/2 โมโนสเตเบิล หัวดูดสัญญาณ หัวดูดสัญญาณ + 2/2 monostable แบบปิด
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวเลื่อนลูกสูบ
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ขนาดวาลว	14 mm
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายนอก ภายใน
อัตราการไหล ไซงานปกติสูงสุด	800 ลิตร/นาที ที่ 14 มม.
ความกว้างปกติ	6 mm
ความเหมาะสมของสัญญาณ	ไซ
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	G1/8 QS-6 QS-8 QS-1/8 QS-1/4
ขอตอล 1	สายสามัญ
ขอตอล 2	G1/8
ขอตอล 3	กลุ่มลา
ขอตอล 4	G1/8
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	กลุ่มลา
การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84	กลุ่มลา
การแสดงผลสถานะสัญญาณ	ไฟ LED
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V