


# เกจวัดแรงดันแบบหน้าแปลน FMA-63-2,5-1/4-EN

หมายเลขชิ้นส่วน: 159601

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| พื้นที่แสดงผล                          | 0 bar...2.5 bar<br>0 psi...36.25 psi   |
| ไดมาตรฐาน                              | EN837-1  |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 63   |
| ป้องกันการระเบิด                       | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง<br>โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon  |
| ประเภทของวัด                           | การติดตั้งแผงด้านหน้า  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ก๊าซเฉื่อย<br>ของเหลวที่เป็นกลาง   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...0.25 MPa<br>0 bar...2.5 bar<br>0 psi...36.25 psi                                   |
| ปัจจัยโหลดสลับ                         | 0.66   |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 2.5  |
| ระดับการป้องกัน                        | IP43   |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ก่องหลัง   |
| พอร์ทลม                                | G1/4   |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง               | ทองเหลือง  |
| จุกเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สแตนเลส  |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                   | ซัน  |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                  |
|--|---|
| แหวนรัดวัสดุ                           | เหล็ก                                   |
| ที่อยู่อาศัยสี                         | สีดำ                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 120 g                                   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน<br>ไม่มีออกซิเจน         |
| สเกล                                   | สเกลคู่<br>บาร์ (दानนอก)<br>psi (ภายใน) |