



# เครื่องเพิ่มความดัน DPA-100-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 184519

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
Øลูกสูบ	100 มม.
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เครื่องเพิ่มความดันลูกสูบคู่
ระดับความดัน	เตรียมไว้สำหรับเกลียว G1/4
แรงดันทางออก 2	4 bar...10 bar
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	4 bar...10 bar
แรงดันขาเข้า 1	2 bar...8 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับช่วงการควบคุมแรงดัน	เมื่อสปริงตัวปรับแรงถึงจุดสูงสุด แรงดันทางออกสูงสุดสามารถเกิน 40%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13000 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
ขอตอล 1	G1/2
ขอตอล 2	G1/2
ขอตอล 3	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS